

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulinis matavimo stovas-svirtis (be pado) mechaninis tikslus reguliavimas ant laikrod. indikat. laikiklio, Išnešimas: 550mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	440840 550
GTIN	2050001652850
Produktų klasė	46Q

### Aprašymas

#### Modelis:

**Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių.** Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. **Šarnyrinės svirtys** ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampų. **Laikrodinio indikatoriaus laikiklis** indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

Tik svirtys, **be** pado.

#### Priedai pasirinktinai:

Magnetiniai padai Nr. 440868 dyd. 2 ir Nr. 440865 dyd. 1.

#### Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, **kai neužfiksuoti**, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo **būsenoje** galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.

### Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M10 išorinis sriegis
--------------------	----------------------

Išnešimas	550 mm
Sukibimo jėga	1000 N
Prijungimo sriegio suregulavimas	šoninis
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

## Priedai

Atsarginiai stūmokliai Tipas 4	440830 4
Tarpinių rinkinys Tipas 1	440855 1
Žvaigždinė rankena Tipas 4	440850 4
Fiksavimo varžtas M3 indikatoriaus laikikliui	440858
Trikojo pagrindas Tipas 2	440868 2
Reguliavimo varžtas M4×0,35 indikatoriaus laikikliui	440859
Indikatoriaus laikiklis	440860