

**Mahr****Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos, Matavimo diapazonas: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	415510 1000
GTIN	2050001060242
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, lengvos konstrukcijos.** Didelis skaitmeninis ekranas. Su matavimo smaigaliais ir prizmine kreipiančiaja.

Matavimo žiaunos nerūdijančios, grūdintos ir šlifotos. Juda lengvai ir tiksliai dėl prizminės kreipiamosios. Liniuotė ir slankiklis iš aliuminio. 50 % mažesnis svoris. Atsparus dilimui ir subraižymams dėl anoduoto paviršiaus 1100 HV (panašiai kaip keramika).

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Kalibravimas	A1
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / Inch
Svoris	1,75 kg
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,08 mm

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

### Paslaugos

DAkkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000

### Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
--	---------------