

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Mechaninis magnetinis matavimo stovas, Išnešimas: 350mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	441100 350
GTIN	4260180710137
Produktų klasė	46Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninis centrinis visų lankstų fiksatorius. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Prijungiamas magnetinis padas su prizmine baze. Pasiekama bet kuri padėtis veikimo spindulio ribose. Labai stabilus tikslusis reguliatorius. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto Ø 8 mm arba prizme.

#### Tiekimo sudėtis:

Magnetinis padas Nr. 440868 dyd. 1.

### Techninis aprašymas

Magnetinio pado plotis	50 mm
Sukibimo jėga	800 N
Išnešimas	350 mm
Magnetinio pado ilgis	64 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Prijungimo sriegis	M8

Prijungimo sriegio sureguliuavimas

vidur.

Produkto rūšis

Matavimo trikojis

---

**Priedai**

Trikojo pagrindas Tipas 1

440868 1