



## 3-D šarnyrinė svirtis, Tipas: 600



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442110 600
GTIN	7290005395215
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Mechaninės 3-D šarnyrinės svirtys su centriniu fiksatoriumi. Visi trys lankstai fiksuojami viena rankena. Laipsniškai reguliuojama fiksavimo jėga. Rutuliniai šarnyrai užtikrina greitą ir paprastą pastatymą.

### Techninis aprašymas

Išorinio sriegio $\varnothing$ apačioje	M10×1,25
Vidinio sriegio $\varnothing$ viršuje	M6
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>1</sub>	287 mm
Šarnyrinės svirties ilgis L <sub>2</sub>	223 mm
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

### Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM

Atsarginė rankena 3D šarnyrinei svirčiai Tipas 600	442112 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1