



## Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms TWIN-CAL IP67 be vidinių matavimo žiaunų, Matavimo diapazonas: 1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415358 1000
GTIN	7630041106398
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

Didelis skaitmeninis ekranas 11 mm, „Soft touch“ korpusas, automatinis išsijungimas (2 h), TLC-TWIN sąsaja duomenų perdavimui. Veikimo trukmė apie 12 000 valandų.

#### Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

#### Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498918, siūstuvai Nr. 498921 dyd. BT.

### Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	150 mm
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Padalos vertė	0,01 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032

Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

## Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021000 1000
DAkkS kalibravimas Slankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 1000 mm	021010 1000

## Priedai

Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas USB	498918 USB
Duomenų perdavimo kabelis TLC, 2 m Tipas D	498918 D
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032