

**5 taškų slankmatis prizmės kampas 108°, Ø × matavimo ribos: 2-40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	417870 2-40
GTIN	4045197203533
Produktų klasė	41Z

Aprašymas**Paskirtis:**

Įrankiams su 3 arba 5 pjovimo briaunomis matuoti.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	2 - 40 mm
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	1/1000 in
Padalos vertė	1/20 mm
Padalos vertė	0,05 mm
Leistina paklaida	0,05 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Matavimo prietaisai	analoginis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	Dėklas.
Produkto rūšis	3 ir 5 taškų slankmatis

Paslaugos

Kalibravimas Slankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo
ribos 200 mm

021000 200