



Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliavimu, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	441210 1
GTIN	4045197441102
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams $\varnothing 6$ mm ir $\varnothing 8$ mm.

Skersinės svirties $\varnothing D_1$: 14 mm

Skersinės svirties ilgis L_1 : 160 mm

Stulpelių $\varnothing D_2$: 16 mm

Kolonų aukštis L_2 : 220 mm

Prijungimo sriegis: M8

Sukibimo jėga: 1000 N

Techninis aprašymas

Stulpelių $\varnothing D_2$	16 mm
Kolonų aukštis L_2	220 mm
Skersinės svirties ilgis L_1	160 mm
Prijungimo sriegis	M8

Magnetinio pado ilgis	80 mm
Magnetinio pado plotis	50 mm
Skersinės svirties $\varnothing D_1$	14 mm
Magnetinio pado aukštis	55 mm
Sukibimo jėga	1000 N
Produkto rūšis	Matavimo trikojis

Priedai

Trikojo pagrindas Tipas 1	442140 1
---------------------------	----------