



## Matavimo juosta CJL-INOX, Juostos ilgis: 2200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	415198 2200
GTIN	2050001677044
Produktų klasė	46P

### Aprašymas

#### Modelis:

Atstumo matuoklis CJL-INOX lygiagrečiams atstumams toje pačioje plokštumoje matuoti. Tiksli, ryški lazeriu pažymėta skalė. 1 mm padala, su Nonijaus skale, kurioje padalos vertė – 0,1 mm. Leistina paklaida pagal DIN 866.

#### Pastaba:

Matavimo juostas skersmens ir apimties matavimui žr. Nr. 465680; 465682.

### Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	900 - 2200 mm
Juostos ilgis	2200 mm
Juostos plotis	16 mm
Norma	DIN 866
Padalos vertė	0,1 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Kalibravimas	G2
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

### Paslaugos

026280 3000

Kalibravimas Diametralinė liniuotė Maksimalus ilgis 3000  
mm

---