

**Mahr****Skaitmeninių universalių slankmačių rinkinys IP 67, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

415551 200

GTIN

4059192003135

Produktų klasė

43A

**Aprašymas****Modelis:**

Universalus skaitmeninis slankmatis įvairiems vidaus ir išorės matavimams (grioveliams, sriegiams, kiaurymėms ir pan.). REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Slankmačiai, tilteliai gylio matavimui Nr. 415556, kontroliniai kalibrai Nr. 415557, matavimo jėgos įrenginys Nr. 415558, 6 poros matavimo antgalių vidiniams ir išoriniams matavimams, su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Priedai pasirinktinai:**

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

**Pastaba:**

Daugiau matavimo antgalių reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)

0 - 200 mm

Antgalių ilgis	48 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,03 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Gylmatis	kampuotas 3,7×1,3 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR ReferencSe-Lock sistema
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A1
Kalibravimas	C8
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

DAkKS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
KalibravimasMatavimo tiltelis Tipas B	023360 B

## Priedai

Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas D2	498940 D2
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Gylio matavimo tiltelis75×7 mm Tipas 75X7	415556 75X7
Matavimo jėgos įtaisas Tipas M	415558 M
Siųstuvas Tipas S4E	498966 S4E
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas R2	498940 R2
Kontrolinis kalibras vidiniams matavimams50 mm Tipas 50	415557 50
Prijungimo kabelisSimplex su duomenų mygtuku Tipas USB2	498940 USB2
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965