



Skaitmeninis slankmatis dirbtuvėms, Matavimo diapazonas: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	415530 1000
GTIN	4045197348524
Produktų klasė	42A

Aprašymas

Modelis:

Gera įskaitomas skaitmeninis ekranas. Optimalus nukreipimas bei slydimas dėl **dvigubos prizminės kreipiamosios**. Matavimo žiaunos iš nerūdijančio plieno, kruopščiai šlifautos. Kairinis matavimo antgalis, slankiojantis.

Su Sylvac elektronika.

Tiekimo sudėtis:

Su gamykliniu patikros protokolu. Iki dyd. 1000 su plastikiniu dėklu, nuo dyd. 1500 transportavimui tinkama pakuotė.

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Kalibravimas	A1
Matavimo ribos (diapazonas)	0 - 1000 mm
Antgalių ilgis	150 mm
Svoris	1,7 kg
Vidinių matavimo žiaunų Ø	20 mm
Padalos vertė	0,01 mm
Leistina paklaida	0,06 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos

Norma	Gamykliniai standartai
Pakuotė	tvirta dėžė
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
visos dalys	grūdintas
Produkto rūšis	Slankmatis dirbtuvėms

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/415530-1000>