

**Sustiprinta reguliuojama atrama, Maksimalus aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	374400 1250
GTIN	4020772072667
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

- Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
- Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

Pastaba:

Su \varnothing 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

maksimalus aukštis	1250 mm
centrinis atstumas tarp griovelių	150 mm
šešiakampė galvutė	65 mm
minimalus aukštis	710 mm
Įpjovos plotis	26 mm
Keliamoji galia	40 kN
Pado ilgis	220 mm

Pado plotis	190 mm
Tipas	6435S
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis