



Trikojo pagrindas, Tipas: K3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 K3
GTIN	7290005399947
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Gnybtas tvirtinimui prie lygių ir apvalių paviršių.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Modelis	Gnybtas 3 colio
Prijungimo sriegio sureguliuavimas	vidurinis
Prijungimo sriegis	M8
Atsidarymo plotis	75 mm
Produkto rūšis	Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1