




Aukštas prispaudiklis, Žiaunų plotis: 65mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375130 65
GTIN	4020772073213
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Labai stabili aukšta konstrukcija su didele užspaudimo jėga. Įstriža kreipiančiosios užspaudimo lūpa stipriai prispaudžia detalę prie staklių stalo. Užspaudimo lūpas galima apsukti, lygioji pusė naudojama apdirbtų detalių, rifliuotoji – neapdirbtų ruošinių tvirtinimui.

Paskirtis:

Aukštų detalių šoniniam užspaudimui didele užspaudimo jėga.

Apdirbama medžiaga:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, užspaudimo lūpos įzotintos.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis	65 mm
Įpjovos plotis	19 mm
griovelio pločiui a	16 mm
griovelio pločiui a	18 mm
griovelio pločiui a	12 mm
griovelio pločiui a	14 mm
Minimalus aukštis	85 mm
Rakto dydis	14 mm

visas ilgis	179 mm
Prispaudiklio eiga	8 mm
Tarpinis aukštis h_1	38 mm
Maksimalus aukštis	99 mm
Tipas	6497
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas