



Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 80mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	373550 80
GTIN	4020772075811
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Nuolatinu magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį **užveržiant vertikaliai.**

Pastaba:

Su \varnothing 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375010.

Techninis aprašymas

užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
Keliamoji galia	30 kN
Galvos \varnothing	50 mm
Apatinės dalies \varnothing	50 mm
maksimalus aukštis	80 mm
minimalus aukštis	60 mm

Tipas	6400
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis