



Stovo pagrindas su reguliatoriumi, Tipas: S



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442125 S
GTIN	7290005399848
Produktų klasė	46G

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Sukibimo jėga	320 N
Plotis	30 mm
Ilgis	40 mm
Prijungimo sriegis	M5
Modelis	Jungimo magnetas
Aukštis	35 mm
Prijungimo sriegio sureguliuavimas	vidur.

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442114 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442110 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas S	440762 S