




Aukštas prispaudiklis, Žiaunų plotis: 75mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375130 75
GTIN	4020772073220
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Labai stabili aukšta konstrukcija su didele užspaudimo jėga. Įstriža kreipiančiosios užspaudimo lūpa stipriai prispaudžia detalę prie staklių stalo. Užspaudimo lūpas galima apsukti, lygioji pusė naudojama apdirbtų detalių, rifliuotoji – neapdirbtų ruošinių tvirtinimui.

Paskirtis:

Aukštų detalių šoniniam užspaudimui didele užspaudimo jėga.

Apdirbama medžiaga:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, užspaudimo lūpos įzotintos.

Techninis aprašymas

Minimalus aukštis	100 mm
Rakto dydis	14 mm
Tarpinis aukštis h_1	45 mm
Žiaunų plotis	75 mm
Įpjovos plotis	26 mm
Prispaudiklio eiga	11 mm
visas ilgis	230 mm
griovelio pločiui a	22 mm

griovelio pločiui a	30 mm
griovelio pločiui a	24 mm
griovelio pločiui a	20 mm
griovelio pločiui a	28 mm
Maksimalus aukštis	118 mm
Tipas	6497
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas