




Prispaudiklių pora Mini-Bulle, Griovelio plotis a: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375100 12
GTIN	4020772073091
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema konstrukcija (žr. lentelę: aukštis virš stalo plokštumos). Apšlifuojant žiaunas galima gauti dar žemesnį užspaudžiamąjį aukštį ir išlyginti T formos griovelio gylio toleranciją. Pleišto principu veikianti prispaudimo lūpa tvirtai prispaudžia detalę prie staklių stalo.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu ISO 2936 C.

Pastaba:

Parduodami tik poromis!

Techninis aprašymas

aukštis virš stalo viršutinio krašto h_2	13,5 mm
galimas papildomas nufrezavimas x	5 mm
Prispaudiklio eiga	1,8 mm
Aukštis H_1	11 mm

Griovelio plotis a	12 mm
aukštis virš stalo viršutinio krašto h_1	2,5 mm
Ilgis l	52 mm
Plotis B	18 mm
Tipas	6492
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas