

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 50
GTIN	4020772072391
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

**Pastaba:**

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

Apatinės dalies Ø	31 mm
minimalus aukštis	38 mm
Galvos Ø	31 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	6,6 - 14 mm
Keliamoji galia	25 kN
maksimalus aukštis	50 mm
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis