



## Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 110mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	373550 110
GTIN	4020772075828
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Nuolatinu magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį **užveržiant vertikaliai.**

#### Pastaba:

Su  $\varnothing$  12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375010.

### Techninis aprašymas

Apatinės dalies $\varnothing$	50 mm
minimalus aukštis	80 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
Galvos $\varnothing$	50 mm
maksimalus aukštis	110 mm
Keliamoji galia	30 kN

Tipas	6400
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis