




Aukštas prispaudiklis, Žiaunų plotis: 90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375130 90
GTIN	4020772073237
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Labai stabili aukšta konstrukcija su didele užspaudimo jėga. Įstriža kreipiančiosios užspaudimo lūpa stipriai prispaudžia detalę prie staklių stalo. Užspaudimo lūpas galima apsukti, lygioji pusė naudojama apdirbtų detalių, rifliuotoji – neapdirbtų ruošinių tvirtinimui.

Paskirtis:

Aukštų detalių šoniniam užspaudimui didele užspaudimo jėga.

Apdirbama medžiaga:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, užspaudimo lūpos įzotintos.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis	90 mm
Prispaudiklio eiga	15 mm
visas ilgis	265 mm
Tarpinis aukštis h_1	56 mm
Įpjovos plotis	38 mm
Maksimalus aukštis	145 mm
Rakto dydis	17 mm
griovelio pločiui a	32 mm

griovelio pločiui a	36 mm
griovelio pločiui a	42 mm
Minimalus aukštis	120 mm
Tipas	6497
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas