



## T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 1212100



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	375300 1212100
GTIN	4020772081447
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Standartinis**, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

#### Standartas:

**DIN 787**

#### Tiekimo sudėtis:

**Kartu** su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

#### Pastaba:

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

### Techninis aprašymas

Aukštis k	7 mm
siauras kaladėlės plotis a	11,7 mm
Sriegio ilgis b	65 mm
Kaladėlės plotis e	18 mm
T griovelio nominalus dydis	12 mm
Sriegis G	M12
Ilgis l	100 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

