

**Trikojo pagrindas, Tipas: S****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442140 S
GTIN	4045197551207
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegio sureguliuavimas	vidurinis
Ilgis	36 mm
Plotis	30 mm
Sukibimo jėga	320 N
Prijungimo sriegis	M5
Aukštis	36 mm
Modelis	Jungimo magnetas

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442110 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 120	442114 120
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas S	440762 S