

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 52mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 52
GTIN	4020772072384
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	50 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
Keliamoji galia	100 kN
minimalus aukštis	42 mm
maksimalus aukštis	52 mm
Apatinės dalies Ø	50 mm
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis