



## Lygiavimo pleištas „Herkules“, Maksimalus aukštis: 63mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	374900 63
GTIN	4020772072773
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Labai tvirta konstrukcija; kalusis ketus ir plienas pagerintos kokybės. **Nušlifuotais pleišto paviršiais galima tiksliai ir tolygiai reguliuoti aukštį** didesniu nei 1/10 mm tikslumu. Aukštį reguliuoti galima rantytu varžtu arba šešiabriauniu kaištiniu raktu. Dvigubas pleišto susiejimas ir užtikrina tikslų vertikalų judesį be nukrypimų į šalį.

#### Paskirtis:

**Ypač tinka sunkių lydinių ar kaldintų ruošinių lygiavimui** ant didelių staklių.

#### Tiekimo sudėtis:

**Su keičiamu įdėklu Nr. 375000.**

#### Pastaba:

Plokščias atraminis paviršius su centrine kiauryme  $\varnothing$  12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

### Techninis aprašymas

Aukščio reguliavimas per suklio apsisukimą	0,86 mm
Pagrindo ilgis	63 mm
Pagrindo plotis	63 mm
Keliamoji galia	40 kN

maksimalus aukštis	63 mm
minimalus aukštis	50 mm
Tipas	6460
Produkto rūšis	Pleištas