

**Garant**
**Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, Ø DC h8: 2,9mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114200 2,9
GTIN	4045197015372
Produktų klasė	11B

**Aprašymas**
**Modelis:**

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnę.

Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.

Glotniai šlifuotas paviršius.

Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

**Rekomendacija:**
**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	33 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,9 mm
Bendras ilgis L	61 mm
Pastūma f apdirbant ilgadožlį aliuminį ir plastiką	0,05 mm/aps,
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	28,7 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	W
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35-40 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	40 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		