



Plokščiasis prispaudiklis, Griovelio plotis a: 14mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375115 14
GTIN	4020772374150
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, plokščiasis prispaudiklis pristumiamas prie detalės. Paskui priveržiami abu tvirtinimo varžtai prie staklių stalo. Sukant užspaudiklio varžtą detalė užspaudžiama.

Paskirtis:

Skirtas plokščių detalių šoniniam užspaudimui, kad būtų galima pilnai apdirbti visą plokštumą. Galima naudoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Techninis aprašymas

Sriegis G	M12
Minimalus aukštis h_1	16 mm
Maksimalus aukštis h_2	25 mm
Užveržimo jėga F_2 vertikaliai	7,5 kN
Griovelio plotis a	14 mm
Tarpinis aukštis H_1	16 mm
Užveržimo jėga F_1 horizontaliai	15 kN
Ilgis l	110 mm
Plotis B	44 mm

Tipas	6496
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas