


Garant**WNMG 060408, Rūšis: HB7415**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251954 HB7415
GTIN	4045197816863
Produktų klasė	21G

Aprašymas

WNMG 060408 HB7415 Kietlydinys: HB7415

Drožlialaužis: TIS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2 mmPastūma f : 0,1 - 0,2 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 70 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	TIS
Kietlydinys	HB7415
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 70 m/min
Pagrindinis naudojimas	S
Pastūma f	0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WNMG 060408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui