

Garant**CC. T 060202, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	M
Drožialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 060202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui