

**Garant****CC. T 120404, Rūšis: HB7120-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	260158 HB7120-1
GTIN	4045197817211
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

CC. T 120404 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 4 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

## Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma $f$	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 4 mm

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	HB7120-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui