

Garant**CC. T 120408, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260160 HB7120-1
GTIN	4045197817242
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CC. T 120408 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 4 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 4 mm
Drožlialaužis	VM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CCMT 120408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui