

**Garant****DC.T 070202, Rūšis: HB7120-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260449 HB7120-1
GTIN	4045197817303
Produktų klasė	21G

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Kampo spindulys	0,2 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070202

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui