

Garant**DC.T 11T302, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T302 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7120-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui