

Garant**DC.T 11T304, Rūšis: HB7120-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 11T304 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7120-1

Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui