

Garant**DC.T 11T308, Rūšis: HB7120-1**

Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 260464 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817341 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

DC.T 11T308 HB7120-1 Kietlydinys: HB7120-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 260 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------|-------------------|
| Drožlialaužis | VM |
| Pastūma f | 0,1 - 0,4 mm/aps, |
| Kietlydinys | HB7120-1 |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 80 - 260 m/min |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnūs apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | DCMT 11T308 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |