

**Trikojo pagrindas, Tipas: 0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442140 0
GTIN	4045197367365
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

**Tinka:**

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

**Techninis aprašymas**

Prijungimo sriegio sureguliuavimas	vidurinis
Aukštis	55 mm
Plotis	50 mm
Modelis	Jungimo magnetas
Sukibimo jėga	800 N
Prijungimo sriegis	M8
Ilgis	60 mm

Produkto rūšis

Magnetinis padas

**Priedai**

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M