

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

373500 70

GTIN

4020772072407

Produktų klasė

35A

Aprašymas**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

Keliamoji galia

100 kN

užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis

14 - 22 mm

minimalus aukštis

50 mm

Galvos Ø

50 mm

Apatinės dalies Ø

50 mm

maksimalus aukštis

70 mm

Tipas

6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis