



Lygiavimo pleištas „Herkules“, Maksimalus aukštis: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	374900 125
GTIN	4020772072780
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirta konstrukcija; kalusis ketus ir plienas pagerintos kokybės. **Nušlifuotais pleišto paviršiais galima tiksliai ir tolygiai reguliuoti aukštį** didesniu nei 1/10 mm tikslumu. Aukštį reguliuoti galima rantytu varžtu arba šešiabriauniu kaištiniu raktu. Dvigubas pleišto susiejimas ir užtikrina tikslų vertikalų judesį be nukrypimų į šalį.

Paskirtis:

Ypač tinka sunkių lydinių ar kaldintų ruošinių lygiavimui ant didelių staklių.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiamu įdėklu Nr. 375000.

Pastaba:

Plokščias atraminis paviršius su centrine kiauryme \varnothing 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

Keliamoji galia	100 kN
Pagrindo ilgis	125 mm
minimalus aukštis	100 mm
Pagrindo plotis	115 mm

maksimalus aukštis	125 mm
Aukščio reguliavimas per suklio apsisukimą	1,16 mm
Tipas	6460
Produkto rūšis	Pleištas