



Trikojo pagrindas, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442140 1
GTIN	4045197367372
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungama rankenos pasukimu.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Prijungimo sriegio suregulavimas	šoninis
Modelis	Jungimo magnetas
Plotis	50 mm
Aukštis	55 mm
Ilgis	80 mm
Prijungimo sriegis	M8
Sukibimo jėga	1000 N

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M