

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 100
GTIN	4020772072414
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

maksimalus aukštis	100 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
Apatinės dalies Ø	50 mm
Galvos Ø	50 mm
Keliamoji galia	100 kN
minimalus aukštis	70 mm
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis