




Prispaudiklių pora Mini-Bulle, Griovelio plotis a: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375100 22
GTIN	4020772073084
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Ypač žema konstrukcija (žr. lentelę: aukštis virš stalo plokštumos). Apšlifuojant žiaunas galima gauti dar žemesnį užspaudžiamąjį aukštį ir išlyginti T formos griovelio gylio toleranciją. Pleišto principu veikianti prispaudimo lūpa tvirtai prispaudžia detalę prie staklių stalo.

Paskirtis:

Ypatingai žemų detalių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu raktu ISO 2936 C.

Pastaba:

Parduodami tik poromis!

Techninis aprašymas

Aukštis H_1	20 mm
galimas papildomas nufrezavimas x	9 mm
Griovelio plotis a	22 mm
aukštis virš stalo viršutinio krašto h_2	21,5 mm

Prispaudiklio eiga	3 mm
aukštis virš stalo viršutinio krašto h_1	4,5 mm
Ilgis I	89 mm
Plotis B	35 mm
Tipas	6492
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas