

**T-formos varžtas (10.9. / 8.8.) pilnas komplektas, Tipas: 8850****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	375300 8850
GTIN	4020772080815
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

T formos griovelio varžtas, kaldintas ir valcuotas sriegis.

**Standartinis**, stiprumo klasė = 10.9 (skirta M6–M12) stiprumo klasė = 8.8 (skirta M14–M24).

**Standartas:**

**DIN 787**

**Tiekimo sudėtis:**

**Kartu** su grūdinta atramine poveržle Nr. 375340 ir veržle Nr. 375385.

**Pastaba:**

· **Paaiškinimas – dydis 6625 reiškia: T griovelis = 6 mm, sriegis G = M6, ilgis L = 25 mm.**

**Techninis aprašymas**

siauras kaladėlės plotis a	7,7 mm
Sriegio ilgis b	35 mm
T griovelio nominalus dydis	8 mm
Kaladėlės plotis e	13 mm
Aukštis k	6 mm
Sriegis G	M8
Ilgis l	50 mm
Tipas	787
Produkto rūšis	Griovelių varžtas

