



## Trikojo pagrindas, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 1
GTIN	7290005393044
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiami rankenos pasukimu.

#### Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

### Techninis aprašymas

Modelis	Magnetas
Aukštis	55 mm
Ilgis	75 mm
Prijungimo sriegis	M8
Sukibimo jėga	1000 N
Plotis	50 mm
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	vidur.
Produkto rūšis	Magnetinis padas

**Priedai**

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M