

**PLANOLITH****Universalus tikslųjų matavimų stalas granitas, Stalo ilgis: 150mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 442534 150    |
| GTIN             | 2050002047037 |
| Produktų klasė   | 46H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo plokštuma tiksliai pritrinta deimantu. Itin tvirta ir masyvi konstrukcija. Plokštė iš aukščiausios kokybės ir kietumo natūralaus granito.

Tikslusis matavimo stalas su universaliu matavimo stovu. 3 taškų fiksavimas geram stabilumui.

**Indikatoriaus laikiklis su tiksliu regulatoriumi** jungiamiesiems antgaliams Ø 6 mm, 8 mm, 3/8" ir svirtiniams matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.

**Lygumas ≤ 2 μm.**

**Techninis aprašymas**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Matavimo plokštumos plotis | 100 mm |
| Išnešimas                  | 120 mm |
| Stulpo Ø                   | 16 mm  |
| Svoris                     | 2,8 kg |
| Matavimo plokštumos ilgis  | 100 mm |
| Stalo ilgis                | 150 mm |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Stalo plotis                | 100 mm          |
| Skersinės svirties Ø        | 14 mm           |
| Prijungimo sriegis          | M10             |
| Maksimalus matavimo aukštis | 210 mm          |
| Norma                       | DIN 876         |
| Kalibravimas                | D1              |
| Produkto rūšis              | Matavimo stalas |

### Paslaugos

|  |                |
|--|----------------|
| KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis<br>400X400 mm | 024580 400X400 |
|--|----------------|