

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 140mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 140
GTIN	4020772072421
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

**Pastaba:**

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme Ø 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

Keliamoji galia	120 kN
Apatinės dalies Ø	68 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	20 - 40 mm
maksimalus aukštis	140 mm
Galvos Ø	68 mm
minimalus aukštis	100 mm
Tipas	6400

Produkto rūšis

Sukamas kėliklis