



Trikojo pagrindas, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	442140 2
GTIN	4045197367389
Produktų klasė	42D

Aprašymas

Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

Techninis aprašymas

Ilgis	117 mm
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	šoninis
Aukštis	55 mm
Modelis	Magnetas
Plotis	50 mm
Sukibimo jėga	1300 N
Prijungimo sriegis	M10×1,25

Produkto rūšis

Magnetinis padas

Priedai

Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M