




Prispaudiklių pora Bulle su priedais, Griovelio plotis a: 12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	375110 12
GTIN	4020772072957
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Žema konstrukcija, jokių išlindusių užveržimo varžtų. Tvirtina bet koku kampu su stalo grioveliu. Veržiant šoninį pleištinio prispaudiklio varžtą, detalė, veikiama prispaudimo jėgos, stipriai prisispaudžia prie staklių stalo.

Paskirtis:

Žemų plokščių šoniniam užspaudimui tiesiai prie staklių stalo.

Apdirbama medžiaga:

Iš termiškai pagerinto plieno, oksiduoti.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 tvirtinimo varžtais, DIN 912, 10.9, T formos spraustuku ir šešiabriauniu atsuktuvu ISO 2936 C.

Pastaba:

Parduodami tik poromis!

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtams	M10
Ilgis	80 mm
Aukštis	20 mm
Plotis	40 mm
Griovelio plotis a	12 mm

Tipas	6490
Produkto rūšis	Žemyn spaudžiantis veržtuvas