



## Trikojo pagrindas, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	442120 2
GTIN	7290005393051
Produktų klasė	46G

### Aprašymas

#### Modelis:

Nuolatinio magneto padai su prizmine baze ir jungikliu. Magnetinė jėga veikia per pado prizminę ir plokščią apačią bei galinę plokštumą. Limpa ant visų lygių ir cilindrinų paviršių. Stiprūs smūginiai magnetai su prizminiu padu. Įjungiama rankenos pasukimu.

#### Tinka:

Lankstinės svirtys Nr. 442110 ir 442114.

### Techninis aprašymas

Prijungimo sriegis	M10×1,25
Modelis	Magnetas
Aukštis	55 mm
Prijungimo sriegio sureguliuojimas	vidur.
Sukibimo jėga	1300 N
Plotis	50 mm
Ilgis	120 mm
Produkto rūšis	Magnetinis padas

**Priedai**

Laikiklis matavimo stovui Tipas K1	442100 K1
Laikiklis matavimo stovui Tipas H	442100 H
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442114 600
Laikiklis matavimo stovui Tipas QR	442100 QR
Laikiklis matavimo stovui Tipas K2	442100 K2
Laikiklis matavimo stovui Tipas CA	442100 CA
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442104 2SM
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 600	442110 600
Jungiklis magnetiniams stovui Tipas M	440762 M