

**Reguliuojama atrama su plienine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	373500 200
GTIN	4020772072490
Produktų klasė	35A

Aprašymas**Modelis:**

Iš termiškai pagerinto plieno, dažytos.

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi. Ypač tvirta konstrukcija, skirta dideliems ruošiniams.

Pastaba:

Nuo dyd. 52 su centrine kiauryme \varnothing 12 mm įdėklams Nr. 375000–375030.

Techninis aprašymas

minimalus aukštis	140 mm
užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	20 - 40 mm
Apatinės dalies \varnothing	100 mm
Keliamoji galia	350 kN
maksimalus aukštis	200 mm
Galvos \varnothing	80 mm

Tipas	6400
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis