

PLANOLITH**Universalus tikslųjų matavimų stalas su 3-D NOGA svirtimi, Stalo ilgis × plotis: 400X250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	442525 400X250
GTIN	2050001055408
Produktų klasė	46H

Aprašymas**Modelis:**

Matavimo plokštumos pritrintos deimantu, su patikros sertifikatu. Masyvi 3-D šarnyrinė svirtis su mechaniniu centriniu fiksatoriumi. Tolygiai reguliuojama fiksavimo jėga. Lengvai ir paprastai pastatomas. Universalus laikrodinio indikatoriaus laikiklis.

Su tiksliais reguliatoriumi, jungiamiesiems antgaliams Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 colio ir matuokliams su kregždės uodegos formos kreipiamąja.

Techninis aprašymas

Šarnyrinės svirties ilgis L ₂	113 mm
Svoris	17,5 kg
Šarnyrinės svirties ilgis L ₁	133 mm
Prijungimo sriegis	M8
3D šarnyrinės jungties veikimo spindulys	290 mm
Norma	DIN 876/1

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	D1
Produkto rūšis	Matavimo stalas

Paslaugos

KalibravimasMatavimo stalas Maksimalus stalo dydis 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------

Priedai

3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442114 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 240	442110 240
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442114 290
3-D šarnyrinė svirtis Tipas 290	442110 290
Laikiklis matavimo stovui Tipas 2SM	442100 2SM