

**Sustiprinta reguliuojama atrama, Maksimalus aukštis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	374400 300
GTIN	4020772072636
Produktų klasė	35A

**Aprašymas****Modelis:**

- Sraigtas ir korpusas iš termiškai pagerinto plieno; korpusas dažytas.
- Sraigtas su trapeciniu sriegiu.

**Pastaba:**

Su  $\varnothing$  12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375030.

**Techninis aprašymas**

Pado ilgis	220 mm
Pado plotis	190 mm
Įpjovos plotis	26 mm
minimalus aukštis	200 mm
centrinis atstumas tarp griovelių	150 mm
Keliamoji galia	80 kN
maksimalus aukštis	300 mm

šešiakampė galvutė	65 mm
Tipas	6435S
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis